



Csővágó 3 vágókerékkel acélcsővekhez, Max. csőhöz: 1.1/4coll



Rendelési adatok

Rendelés száma	815101 1.1/4
GTIN	4018754329717
Árucikk kategória	83A

Leírás

Kivitel:

Test kiváló minőségű acélból, süllyesztékben kovácsolt; kopásálló orsó műanyag markolattal. Acélcsővekhez való kiváló minőségű acélból készült **vágókerékek**, pontosan edzett a hosszú élettartam érdekében. **Vezetőgörgők** speciális acélból; krómozott.

Felhasználás:

Csővek tiszta és pontosan derékszögű darabolásához.

Ez a csővágó a már lefektetett csöveken végzett munkát is lehetővé teszi. A racsniszerű munkának köszönhetően elég egy 120°-os mozgási tartomány.

Műszaki leírás

Vágókerék furat	7,6 mm
Külső cső Ø-höz	1/8 – 1.1/4 coll
Gyártó jelölése	Csővágó RAPID 14001+3
Vágókerék szélessége	19 mm
Vágókerék Ø	25 mm
Vezetőgörgők száma	0
Vágókerékek száma	3
Termék fajtája	Csővágókhoz

Tartozék

Nemesacél belső / külső sorjázó Max. cső Ø-höz 35 mm

814920 35