

Garant**VHM HPC fúró hengeres szárral DIN 6535 HA, TiAlSiN, Ø DC m7: 4,1 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	122680 4,1
GTIN	4062406779504
Árucikk kategória	11E

Leírás**Kivitel:**

Kifejezetten **titán- és nikkel alapú ötvözetek** forgácsolásához. Kopásálló, ultrasima TiAlSiN nagy teljesítményű bevonat a **hosszabb élettartam** érdekében egyidejűleg **optimális furatminőség** és **nagyon csekély sorjaképződés**.

Figyelem:

Forgácshorony hossza $L_c = L_2 + 1,5 \times D_c$.

A HB és HE alak a HA kivitellel azonos áron szállítható.

HB alak: a **122681 számmal** rendelje meg.

HE alak: a **122680 és 129100 HE számmal** rendelje meg.

Műszaki leírás

Teljes hossz L	74 mm
Vágóélek száma Z	2
Szár Ø D _s	6 mm
Névleges Ø D _c	4,1 mm
Forgácshorony hossza L _c	36,05 mm
Tűrés névleges Ø	m7
Szabvány	DIN 6537
Előtolás f titánban > 850 N/mm ²	0,06 mm/ford,
Ajánlott Maximális furatmélység L ₂	29,9 mm
Bevonat	TiAlSiN

Szerszámananyag	VHM
Kivitel	6xD
Csúcscső	140 fok
Szár	DIN 6535 HA, h6
belső hűtés	Igen, 25 bar-ral
Forgácsolási stratégia	HPC
Semi-Standard	igen
Színes gyűrű	rózsaszín
Termék fajtája	Csigafúró

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas		
Inconel	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		

Szolgáltatások

Szárköszörülés Típus HE	129100 HE
-------------------------	-----------