



## DFG kézi erőmérő készülék, Méréstartomány: 250N



### Rendelési adatok

Rendelés száma	479025 250
GTIN	2050002070752
Árucikk kategória	47F

### Leírás

#### Kivitel:

Univerzális erőmérő készülék színes kijelzővel a húzó- és nyomóerő precíz méréséhez. Robusztus présöntvény ház.

- **Kijelzi az aktuális és a csúcsértéket.**
- **Programozható funkciógombok.**
- **Tűréshatár felügyelet optikai és akusztikai visszajelzéssel.**
- **Mért érték memória.**
- **Tárolt értékek statisztikai kiértékelése.**
- **Interfész az adatok exportálásához.**
- **Átkapcsolható kijelző: N, gf, kgf, lbf, ozf.**

#### Tartalom:

Szállítókoszor, töltő csatlakozó USB összekötő kábellel, tartozékok (nyomólap, akasztó, hegy, uszony, V-horony, hosszabbító).

#### Opcionális tartozék:

479029 sz. manuális vizsgálópadok.

### Műszaki leírás

Mért érték memória	50
--------------------	----

Méréstartomány	0 - 250 N
Energiaellátás	Akkus
Felbontás	0,05 N
Hossz	191 mm
Pontosság	0,2
Magasság	42 mm
Szélesség	84 mm
Interfész	USB csatlakozó
Interfész	Digimatic interfész
Méréstechnika	digitális
Termék fajtája	Erőmérő készülék