

SIMTEK simturn MAX**simturn AX Center Line késszár, balos ØD = 4 mm, Szár Ø d / furat Ø d1:
10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270501 10
GTIN	2050002064607
Árucikk kategória	24U

Leírás**Kivitel:**

A forgácsoló betétek excentrikus befogója.

Előny:

Mindig precíz csúcsmagasság az excentrikus befogó következtében.

Felhasználás:

Különösen nagyon kisméretű kiesztergálási átmérőknél.

Műszaki leírás

Lapkacsavar	279710 1
L ₁	65 mm
Gyártó jelölése	AWBP
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét