



simturn AX készár ME befogórendszer D = 6 mm, Szár Ø d / furat Ø d1: 16mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270533 16
GTIN	2050002065079
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

A 4 különböző hűtőfolyadék ellátás típus opcionális kiválasztása. Egyszerű beállítás csupán két menetes csappal.

Előny:

Forgó felhasználáshoz való késtartó külön ajánlatkérésre.

Felhasználás:

Elsősorban hosszú kinyúlásoknál a vibrációk csökkentése érdekében.

Műszaki leírás

L ₁	75 mm
Hollandi anya	279715 2
Gyártó jelölése	AY7M
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Lapkatartó betét