

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270545 1,4
GTIN	2050002065314
Árucikk kategória	24U

Leírás**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

belső hűtés	nem
Ø D	4 mm
Rádiusz R	0,1 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	1,4 mm
Maximális beszúrási mélység t _{max}	0,15 mm
f	0,6 mm
Gyártó jelölése	A52QX800
Hasznos hossz	6,1 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 6,1 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		