

**SIMTEK****simturn AX kiesztergáló betét, jobbos, L<sub>2</sub> = 30,5 mm, Ø D<sub>min</sub>: 6,2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270555 6,2
GTIN	2050002065536
Árucikk kategória	24U

## Leírás

**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

## Műszaki leírás

belső hűtés	nem
Rádiusz R	0,2 mm
Maximális beszúrási mélység t <sub>max</sub>	0,5 mm
f	2,95 mm
Ø D	6 mm
Min. furat Ø-höz D <sub>min</sub>	6,2 mm
Gyártó jelölése	AFDCX800
Hasznos hossz	30,5 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételelesen alkalmas		

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		