

**simturn AX kiesztergáló betét, balos, L2 = 40,6 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270575 5,2
GTIN	2050002065840
Árucikk kategória	24U

Leírás**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

Rádiusz R	0,2 mm
Ø D	5 mm
Maximális beszúrási mélység t_{max}	0,5 mm
Min. furat Ø-höz D_{min}	5,2 mm
f	2,45 mm
Gyártó jelölése	AHH4X800
Hasznos hossz	40,6 mm
Terméknév attribútum	$L_2 = 40,6$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		