

SIMTEK**simturn AX kiesztergáló betét, balos, L₂ = 25,4 mm, Ø D_{min}: 6,2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270569 6,2
GTIN	2050002065796
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

Ø D	6 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	6,2 mm
Rádiusz R	0,2 mm
Maximális beszúrási mélység t _{max}	0,5 mm
f	2,95 mm
Gyártó jelölése	ADFDX800
Hasznos hossz	25,4 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 25,4 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas		
Alu > 10% Si	alkalmas		

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		