

**Garant**

**Csiszolóvászon műhelytekercs (A) robusztus, nagyon rugalmas, 40 mm × 50 m, Szemcsézet: 280**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	556965 280
GTIN	4062406783419
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Sűrű szövésű, robusztus és **nagyon rugalmas** pamutszövet (olaj- és petróleum álló) egyenletesen szórt, teljesen műgyanta kötésű **normál korunddal (A)**. Ideálisan illeszkedik a munkadarab geometriájához. **Maximális csiszolási teljesítményű és hosszú élettartamú. Műhelytekercs praktikus adagoló dobozban** ablakkal a töltöttségi szint gyors ellenőrzéséhez és kiváló minőségű letépőkéssel.

**Felhasználás:**

**Ideális fémhez.** Fa és lakk megmunkáláshoz is alkalmas.

**Műszaki leírás**

Szemcsézet	280
Finomsági fok	nagyon finom
Adagoló magassága	205 mm
Adagoló mélysége	205 mm

Csiszolóanyag	Korund
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Műhelytekercs szélessége	40 mm
Műhelytekercs hossza	50 m
Terméknév attribútum	40 mm × 50 m
Beépített letépőkés	igen
Termék fajtája	Csiszolóvászon

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		