

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø D_{min}: 1,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270577 1,4
GTIN	2050002065871
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámananyag: CBN8

Műszaki leírás

f	0,6 mm
Maximális fogásmélység a _{p max}	0,07 mm
Ø D	4 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	1,4 mm
Rádiusz R	0,1 mm
belső hűtés	nem
Gyártó jelölése	A53ZCBN8
Hasznos hossz	6,1 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 6,1 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száraz	alkalmas