

**SIMTEK****simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 3,2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270581 3,2
GTIN	2050002065949
Árucikk kategória	24V

## Leírás

**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

## Műszaki leírás

f	1,45 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	0,16 mm
Ø D	4 mm
Min. furat Ø-höz D <sub>min</sub>	3,2 mm
belső hűtés	nem
Gyártó jelölése	AGGVCBN8
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas