

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L<sub>2</sub> = 10,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 1,4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270579 1,4
GTIN	2050002065888
Árucikk kategória	24V

**Leírás****Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

**Műszaki leírás**

belső hűtés	nem
Rádiusz R	0,1 mm
Maximális fogásmélység a <sub>p,max</sub>	0,07 mm
Min. furat Ø-höz D <sub>min</sub>	1,4 mm
Ø D	4 mm
f	0,6 mm
Gyártó jelölése	A531CBN8
Hasznos hossz	10,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas