

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270583 3,2
GTIN	2050002065987
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

belső hűtés	nem
Rádiusz R	0,15 mm
Maximális fogásmélység a _{p,max}	0,16 mm
f	1,45 mm
Ø D	4 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	3,2 mm
Gyártó jelölése	AQ5QCBN8
Hasznos hossz	20,3 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 20,3 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száraz	alkalmas