

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 6,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270583 6,2
GTIN	2050002066014
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,31 mm
f	2,95 mm
Min. furat Ø-höz D_{min}	6,2 mm
Rádiusz R	0,2 mm
belső hűtés	nem
Ø D	6 mm
Gyártó jelölése	AEWGCBN8
Hasznos hossz	20,3 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 20,3 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas