

**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min}: 5,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270581 5,2
GTIN	2050002065963
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,26 mm
f	2,45 mm
Rádiusz R	0,2 mm
belső hűtés	nem
Min. furat Ø-höz D_{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
Gyártó jelölése	AD1KCBN8
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száraz	alkalmas