

SIMTEK**simturn AX kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 30,5 mm, Ø D_{min}: 5,2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270587 5,2
GTIN	2050002066052
Árucikk kategória	24V

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	0,26 mm
Min. furat Ø-höz D_{min}	5,2 mm
belső hűtés	nem
Rádiusz R	0,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
Gyártó jelölése	ADNSCBN8
Hasznos hossz	30,5 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 30,5 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		

Folyamatos	alkalmas
Száráz	alkalmas