

BENNING**Digitális lakatfogó, Gyártó jelölése: CM12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	473305 CM12
GTIN	4014651446809
Árucikk kategória	47A

Leírás**Kivitel:**

Robusztus, ergonomikus műanyag ház megvilágított LC kijelzővel. Biztonságos váltó- és egyenáram mérés az áramkör megszakítása nélkül. Mért érték / maximális érték rögzítés, relatív mérés.

Felhasználás:

Digitális szerviz-mérőműszerek széles felhasználási területre. Nagy biztonságot és további kiegészítő funkciókat nyújtanak. A **professzionális CM12 lakatfogó** különösen alkalmas igényes mérési feladatokhoz. A mért értékek az ingyenes applikációval felügyelhetők, tárolhatóak és megoszthatóak a további kiértékelés érdekében. Egy nélkülözhetetlen lakatfogó érdekes és modern kiegészítő funkciói: LOG adatlogger (10000 mért érték), adat memória (1000 mért érték), Bluetooth®, app, hatásos teljesítmény-, teljesítménytényező-, felharmonikus hullám- és indítóáram mérés (INRUSH). Kétpólusú fázissorrend ellenőrzés, aluláteresztő szűrő, voltérzékelő, nullapont kiegyenlítés.

Szabvány:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Tartalom:

Elemek, mérővezetékek, kompakt tok, kezelési útmutató.

Kalibrálás: I4

Kijelzési határérték: 9999

Alappontosság: 1 %

Akusztikus átvezetés-teszt: 30 – 100 Ω

Mérési eljárás: TRUE RMS (DC+AC)

Memória funkció: HOLD

Memória funkció: PEAK (CSÚCS)

Műszaki leírás

Váltakozó feszültség AC	10 mV – 1000 V
Egyenáram DC	10 mA – 600 A
Egyenfeszültség DC	10 mV – 1000 V
Váltóáram AC	10 mA – 600 A
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081561 LR3
Mérési eljárás	TRUE RMS (DC+AC)
Memória funkció	HOLD
Memória funkció	PEAK (CSÚCS)
Memória funkció	Adatlogger funkció
Memória funkció	MAX/MIN/AVG
Ellenállás	0,1 Ω – 100 k Ω
Akusztikus átvezetés-teszt	30 – 100 Ω
Túlfeszültségi osztály	CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Maximális fogónyílás	33 mm
Kijelzési határérték	9999
Energiaellátás	Elemes
Kapacitás	1 nF – 4 mF
A tartalmazott elemek száma	2
Alappontosság	1 %
Frekvencia	0,01 Hz – 10 kHz
Kalibrálás	I4
Termék fajtája	Lakatfogó

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálás Lakatfogó Típus D	027060 D
Kalibrálás Lakatfogó Típus D	027050 D

Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR3	081561 LR3
---	------------