

**SIMTEK****simturn AX másolóbetét, jobbos, L2 = 30,5 mm, Ø Dmin: 6,2mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270597 6,2
GTIN	2050002066144
Árucikk kategória	24U

## Leírás

**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

## Műszaki leírás

Ø D	6 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Min. furat Ø-höz D <sub>min</sub>	6,2 mm
f	2,95 mm
belső hűtés	nem
Maximális beszúrási mélység t <sub>max</sub>	1,8 mm
Gyártó jelölése	AJ6FX800
Hasznos hossz	30,5 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 30,5 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		