

**simturn AX másolóbetét, jobbos, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin: 5,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270595 5,2
GTIN	2050002066137
Árucikk kategória	24U

Leírás**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

Min. furat Ø-höz D_{min}	5,2 mm
Ø D	5 mm
f	2,45 mm
belső hűtés	nem
Maximális beszúrási mélység t_{max}	1 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Gyártó jelölése	AEMFX800
Hasznos hossz	25,4 mm
Terméknév attribútum	$L_2 = 25,4$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		