

SIMTEK**simturn AX másolóbetét, balos, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 4,2mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270601 4,2
GTIN	2050002066182
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

Rádiusz R	0,15 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Maximális beszúrási mélység t _{max}	0,8 mm
belső hűtés	nem
Gyártó jelölése	AAEUX800
Hasznos hossz	20,3 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 20,3 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas	240 m/min	N

Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		