



simturn AX horonybeszúró betét, jobbos, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin / w: 6,2/2mm



## Rendelési adatok

Rendelés száma	270607 6,2/2
GTIN	2050002066281
Árucikk kategória	24U

## Leírás

### Kivitel:

Sarokrádus nélkül (éles szélű).

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

## Műszaki leírás

Maximális beszúrási mélység $t_{max}$	1,8 mm
Ø D	6 mm
belső hűtés	nem
Min. furat Ø-höz $D_{min}$	6,2 mm
f	2,95 mm
Beszúrási szélesség w	2 mm
Gyártó jelölése	ABY8X800
Hasznos hossz	10,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 10,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		