

**SIMTEK****simturn AX horonybeszúró betét, jobbos, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub> / w:  
6,2/1,5mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	270611 6,2/1,5
GTIN	2050002066397
Árucikk kategória	24U

## Leírás

**Kivitel:**

Sarokrádiusz nélkül (éles szélű).

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

## Műszaki leírás

Ø D	6 mm
Min. furat Ø-höz D <sub>min</sub>	6,2 mm
belső hűtés	nem
f	2,95 mm
Maximális beszúrási mélység t <sub>max</sub>	1,8 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Gyártó jelölése	ADPJX800
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		