



simturn AX horonybeszúró betét, jobbos, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin / w: 5,2/1 mm



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270613 5,2/1 |
| GTIN | 2050002066458 |
| Árucikk kategória | 24U |

Leírás

Kivitel:

Sarokrádus nélkül (éles szélű).

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

| | |
|--|---------------------------------|
| Min. furat Ø-höz D _{min} | 5,2 mm |
| Maximális beszúrási mélység t _{max} | 1 mm |
| Ø D | 5 mm |
| f | 2,45 mm |
| belső hűtés | nem |
| Beszúrási szélesség w | 1 mm |
| Gyártó jelölése | AAXAX800 |
| Hasznos hossz | 20,3 mm |
| Terméknév attribútum | L ₂ = 20,3 mm |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|--|--------------|----------------|---------|
|--|--------------|----------------|---------|

| | | | |
|------------------------------|----------|-----------|---|
| Alu (rövid forgácsú) | alkalmas | 400 m/min | N |
| Alu > 10% Si | alkalmas | 240 m/min | N |
| Acél < 500 N/mm ² | alkalmas | 180 m/min | P |
| Acél < 900 N/mm ² | alkalmas | 130 m/min | P |
| INOX < 900 N/mm ² | alkalmas | 100 m/min | M |
| INOX > 900 N/mm ² | alkalmas | 70 m/min | M |
| Ti > 850 N/mm ² | alkalmas | 40 m/min | S |
| GG(G) | alkalmas | 110 m/min | K |
| CuZn | alkalmas | 210 m/min | N |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Szabálytalan | alkalmas | | |
| Nedvesen maximum | alkalmas | | |