

SIMTEK**simturn AX horonybeszúró betét, jobbos, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min} / w:
6,2/1,5mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270613 6,2/1,5
GTIN	2050002066496
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Sarokrádiusz nélkül (éles szélű).

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

belső hűtés	nem
Ø D	6 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	6,2 mm
Maximális beszúrási mélység t _{max}	1,8 mm
f	2,95 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Gyártó jelölése	AFH9X800
Hasznos hossz	20,3 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 20,3 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		