



simturn AX horonybeszúró betét, balos, L2 = 25,4 mm, Ø Dmin / w: 7,2/1 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270621 7,2/1
GTIN	2050002066823
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Sarokrádus nélkül (éles szélű).

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

Maximális beszúrási mélység t_{max}	2,5 mm
Ø D	7 mm
Min. furat Ø-höz D_{min}	7,2 mm
f	3,45 mm
belső hűtés	nem
Beszúrási szélesség w	1 mm
Gyártó jelölése	AN70X800
Hasznos hossz	25,4 mm
Terméknév attribútum	$L_2 = 25,4$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		