



**simturn AX horonybeszúró betét, teljes rádiusz, balos, L<sub>2</sub> = 15,2 mm, Ø D<sub>min</sub>: 4,2/1 mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	270631 4,2/1
GTIN	2050002066960
Árucikk kategória	24U

## Leírás

### Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

## Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	1 mm
Rádiusz R	0,5 mm
Ø D	4 mm
f	1,95 mm
Maximális beszúrási mélység t <sub>max</sub>	0,8 mm
Min. furat Ø-höz D <sub>min</sub>	4,2 mm
Gyártó jelölése	ACXSX800
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		