



simturn AX horonybeszúró betét, teljes rádiusz, balos, L2 = 20,3 mm, Ø Dmin: 5,2/1 mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270633 5,2/1
GTIN	2050002066977
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

Beszúrási szélesség w	1 mm
f	2,45 mm
Maximális beszúrási mélység t _{max}	1 mm
Rádiusz R	0,5 mm
Ø D	5 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	5,2 mm
Gyártó jelölése	AMKUX800
Hasznos hossz	20,3 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 20,3 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
--	--------------	----------------	---------

Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		