



**simturn AX axiális beszúró betét furatokhoz, balos, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin / w:  
6,2/1 mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	270647 6,2/1
GTIN	2050002067257
Árucikk kategória	24U

## Leírás

### Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

### Figyelem:

Nagyobb beszúrási Ø-k módosítások nélkül lehetségesek.

$D_1 = D_{\min}$  belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$  külső Ø.

## Műszaki leírás

Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Beszúrási szélesség w	1 mm
Maximális beszúrási mélység $t_{\max}$	2 mm
Min. furat Ø-höz $D_{\min}$	6,2 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Gyártó jelölése	AH2VX800
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	$L_2 = 15,2$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		