

**simturn AX axiális beszúró betét, jobbos, Ø tartomány beszúrás D1 / D2:
3/4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270639 3/4
GTIN	2050002067073
Árucikk kategória	24U

Leírás**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Figyelem:

Nagyobb beszúrási Ø-k módosítások nélkül lehetségesek.

$D_1 = D_{\min}$ belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$ külső Ø.

Műszaki leírás

Ø D	4 mm
f	2,2 mm
Beszúrási szélesség w	0,5 mm
Maximális beszúrási mélység t_{\max}	1,6 mm
belső hűtés	nem
Ø D ₁	3 mm
Ø D ₂	4 mm
Gyártó jelölése	A2U4X800
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		