



**simturn AX axiális beszúró betét csapokon, balos, L₂ = 15,2 mm, Ø D_{min} / w:
6,2/1,5mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	270643 6,2/1,5
GTIN	2050002067165
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Figyelem:

Nagyobb beszúrási Ø-k módosítások nélkül lehetségesek.

D₁ = D_{min} belső Ø.

D₂ = D_{min} külső Ø.

Műszaki leírás

Ø D	6 mm
Rádiusz R	0,15 mm
Beszúrási szélesség w	1,5 mm
Min. furat Ø-höz D _{min}	6,2 mm
f	2,95 mm
Maximális beszúrási mélység t _{max}	3 mm
Gyártó jelölése	AMBSX800
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		