



**simturn AX axiális beszűrő betét csapokon, balos, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin / w:
6,2/1 mm**



Rendelési adatok

Rendelés száma	270643 6,2/1
GTIN	2050002067158
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Figyelem:

Nagyobb beszűrési Ø-k módosítások nélkül lehetségesek.

$D_1 = D_{\min}$ belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$ külső Ø.

Műszaki leírás

Rádiusz R	0,15 mm
Ø D	6 mm
f	2,95 mm
Maximális beszűrési mélység t_{\max}	2 mm
Beszűrési szélesség w	1 mm
Min. furat Ø-höz D_{\min}	6,2 mm
Gyártó jelölése	AETMX800
Hasznos hossz	15,2 mm
Terméknév attribútum	$L_2 = 15,2$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		