

**simturn AX axiális beszúró betét, jobbos, Ø tartomány beszúrás D1 / D2:  
4/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270639 4/6
GTIN	2050002067097
Árucikk kategória	24U

**Leírás****Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

**Figyelem:**

Nagyobb beszúrási Ø-k módosítások nélkül lehetségesek.

$D_1 = D_{\min}$  belső Ø.

$D_2 = D_{\min}$  külső Ø.

**Műszaki leírás**

Maximális beszúrási mélység $t_{\max}$	3,3 mm
Ø D	4 mm
belső hűtés	nem
f	2,2 mm
Beszúrási szélesség w	1 mm
Ø D <sub>1</sub>	4 mm
Ø D <sub>2</sub>	6 mm
Gyártó jelölése	A2VAX800
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Alu (rövid forgácsú)	alkalmas	400 m/min	N
Alu > 10% Si	alkalmas	240 m/min	N
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas	210 m/min	N
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		