

**SIMEK** simturn AX**simturn AX** menetesztergálás, részprofil 60°, belső jobbos, L2 = 15,2 mm,  
**Típus: 3****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270649 3
GTIN	2050002067325
Árucikk kategória	24U

**Leírás****Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

**Felhasználás:**

Metrikus ISO belső menet készítéséhez.

Min. furat Ø-höz  $D_{min}$ : 4,2 mm

Ø D: 4 mm

Emelkedés: 0,5 – 0,7 mm

f: 1,95 mm

t: 0,4 mm

Beszúrási szélesség w: 0,06 mm

**Műszaki leírás**

Min. furat Ø-höz $D_{min}$	4,2 mm
f	1,95 mm
t	0,4 mm
Beszúrási szélesség w	0,06 mm
Emelkedés	0,5 – 0,7 mm
Ø D	4 mm
S	0,35
Gyártó jelölése	AD6SX800

Terméknév attribútum	L <sub>2</sub> = 15,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		