

SIMTEK simturnMAX
cutting tools for turning**KOMET® UniTurn® másoló betétkés, jobbos, L₂ = 20,3 mm, Ø D_{min}: 3,2mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270509 3,2
GTIN	2050002064744
Árucikk kategória	24U

Leírás**Kivitel:**

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

Maximális beszúrási mélység t _{max}	0,2 mm
Rádiusz R	0,15 mm
f	1,95 mm
belső hűtés	nem
Min. furat Ø-höz D _{min}	3,2 mm
Ø D	4 mm
Gyártó jelölése	AAVUX800
Hasznos hossz	20,3 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 20,3 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		

Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas		S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		