

SIMTEK simturn^{MAX}**simturn AX Center Line kiesztergáló betét, jobbos CBN, L₂ = 6,1 mm, Ø Dmin: 1mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	270521 1
GTIN	2050002064874
Árucikk kategória	24V

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

Rádiusz R	0,1 mm
f	1,95 mm
belső hűtés	nem
Maximális fogásmélység a _{p max}	0,05 mm
Ø D	4 mm
Gyártó jelölése	ADCNCBN8
Hasznos hossz	6,1 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 6,1 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		

Nedvesen minimum	alkalmas
Száráz	alkalmas
Levegő	alkalmas