



#simturn AX Center Line kiesztergáló betét, balos, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 3,7mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270513 3,7
GTIN	2050002064812
Árucikk kategória	24U

Leírás

Kivitel:

Bevonat: X800 (a GN39 bevonat utódja)

Műszaki leírás

Rádiusz R	0,15 mm
Maximális beszúrási mélység t_{max}	0,2 mm
f	1,95 mm
Min. furat Ø-höz D_{min}	3,7 mm
Belső hűtés	nem
Ø D	4 mm
Gyártó jelölése	ANZPX800
Hasznos hossz	10,2 mm
Terméknév attribútum	$L_2 = 10,2$ mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
--	--------------	-------	---------

Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Alu > 10% Si	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	70 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	feltételesen alkalmas	40 m/min	S
GG(G)	alkalmas	110 m/min	K
CuZn	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		
Szabálytalan	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		