



#simturn AX Center Line kiesztergáló betét, jobbos CBN, L2 = 10,2 mm, Ø Dmin: 1,4mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	270523 1,4
GTIN	2050002064898
Árucikk kategória	24V

Leírás

Kivitel:

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

Rádiusz R	0,1 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\max}$	0,07 mm
f	1,95 mm
Ø D	4 mm
Belső hűtés	nem
Gyártó jelölése	AW36CBN8
Hasznos hossz	10,2 mm
Terméknév attribútum	L ₂ = 10,2 mm
Termék fajtája	Forgácsoló betét esztergáláshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 67 HRC	alkalmas		
Folyamatos	alkalmas		

Adatlap

Nedvesen minimum	alkalmas
Száraz	alkalmas
Levegő	alkalmas