

SIMTEK simturnMAX**KOMET® UniTurn® másoló betétkés, jobbos, L2 = 15,2 mm, Ø Dmin: 2,7mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 270525 2,7 |
| GTIN | 2050002064935 |
| Árucikk kategória | 24V |

Leírás**Kivitel:**

Szerszámanyag: CBN8

Műszaki leírás

| | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Rádiusz R | 0,15 mm |
| Ø D | 4 mm |
| belső hűtés | nem |
| f | 1,95 mm |
| Maximális fogásmélység $a_{p,max}$ | 0,13 mm |
| Gyártó jelölése | AAQ6CBN8 |
| Hasznos hossz | 15,2 mm |
| Terméknév attribútum | L ₂ = 15,2 mm |
| Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V _c | ISO kód |
|------------------|--------------|----------------|---------|
| Acél < 67 HRC | alkalmas | | |
| Folyamatos | alkalmas | | |
| Nedvesen minimum | alkalmas | | |

| | |
|--------|----------|
| Száraz | alkalmas |
| Levegő | alkalmas |