

Garant**Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 8$ mm, WC/C, Hatszög: 5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293041 5
GTIN	4062406785031
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

Nagyteljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

Alkalmazható:

293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

Előfúrási \varnothing	5,09 mm
L	11 mm
Kulcsnyílás	5 mm
Szerszámanyag	HSS
Tűrés	+0,08 – +0,1 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,06 mm
Profil	Hatszög

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Bevonat	WC/C
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		