

**Garant****Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus  $\varnothing d = 16$  mm, WC/C, Hatszög: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293047 6
GTIN	4062406785147
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

**Felhasználás:**

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

**Alkalmazható:**

293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

**Műszaki leírás**

Tűrés	+0,08 – +0,1 mm
L	13 mm
Kulcsnyílás	6 mm
Szerszámanyag	HSS
Előfúrási $\varnothing$	6,11 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,06 mm

Profil	Hatszög
L <sub>1</sub>	40 mm
Ø d	16 mm
Bevonat	WC/C
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		