

Garant**Belső hatszög profil üregelő betét, metrikus $\varnothing d = 16$ mm, WC/C, Hatszög: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293047 10
GTIN	4062406785161
Árucikk kategória	29L

Leírás**Kivitel:**

Nagy teljesítményű bevonattal (Wolframkarbid/szén). A vágóél optimalizált geometriájú (homorú alakú) rozsdamentes acélokban történő profil üregeléshez.

Felhasználás:

Profilok létrehozásához **egy műveletben**.

Alkalmazható:

293020 – 293026; 293070 – 293076; 293030; 293033 sz. profil üregelő tartó.

Figyelem:

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

Műszaki leírás

Kulcsnyílás	10 mm
Előfúrási \varnothing	10,18 mm
Szerszámanyag	HSS
L	21 mm
Tűrés	+0,1 – +0,12 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,06 mm

Profil	Hatszög
L ₁	40 mm
Ø d	16 mm
Bevonat	WC/C
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	30 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		