

**HOLEX****Kompakt finiselő korong (SiC), Tárcsa Ø×szélesség×Furat Ø: 152X25X25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568742 152X25X25
GTIN	4062406781767
Árucikk kategória	52M

**Leírás****Kivitel:**

A kompakt vlies tárcsák **ismételhető finist** eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse kerül a szerszámfelületre. **Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási barázda, hosszú élettartamú.**

**Felhasználás:**

**Köszörűgépeken** vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1–2 méretű felfogó tuskével és az 568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.

A tekercselt rostvlies finiselő korong. **Finom, csillogó felületet** eredményez, pl. hidraulikahengerek, turbinalapátok, evőeszközök stb. gyártása során.

**Műszaki leírás**

Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)
Finomsági fok	finom
Szélesség	25 mm
Tárcsa Ø	152 mm

Keménységi fok	eszköz
Kivitel	6S fine
Furat Ø	25 mm
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Meghajtó gép	Köszörűgép
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		