

HOLEX**Kompakt finiselő korong (SiC), Tárcsa Ø×szélesség×Furat Ø: 203X51X76mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	568742 203X51X76
GTIN	4062406781804
Árucikk kategória	52M

Leírás**Kivitel:**

A kompakt vlies tárcsák **ismételhető finist** eredményeznek, mivel mindig új csiszolószemcse kerül a szerszámfelületre. **Nem változtat a munkadarab-geometrián, nem képződik csiszolási barázda, hosszú élettartamú.**

Felhasználás:

Köszörűgépeken vagy kézi csiszológépeken az 556380 sz. 1–2 méretű felfogó tuskéval és az 568782 sz. szűkítő karimával. Hozzávaló köszörűkorong-lehúzó 568785 sz.

A tekercselt rostvlies finiselő korong. **Finom, csillogó felületet** eredményez, pl. hidraulikahengerek, turbinalapátok, evőeszközök stb. gyártása során.

Műszaki leírás

Tárcsa Ø	203 mm
Kivitel	6S fine
Keménységi fok	eszköz
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid (SiC)

Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC
Finomsági fok	finom
Szélesség	51 mm
Furat Ø	76 mm
Meghajtó gép	Köszörűgép
Termék fajtája	Kompakt tárcsa

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		