



Szerelő szerszámkészlet, 74 darabos szerszámos táskában, Alkotóelemek száma: 74



Rendelési adatok

Rendelés száma	686020 74
GTIN	4062406785284
Árucikk kategória	66H

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű textil táskák praktikus szerszámkészletekkel társként a napi feladatokban.

Tartalom:

Mérőszalag: 1 db 462010 sz. 5 méret

Alumínium vízmérték: 1 db 467435 sz. 400 méret

Reszelőkészlet: 1 db 517419 sz. 200 méret

Fémfűrész keret bimetall lappal: 1 db 580750 sz. 300 méret

Villáskulcs készlet 6 – 34 mm szerszámtartóval: 1 db 610960 sz. 12 méret (6×7 – 30×34) 1 db 611500 sz. 12 mérettel

Hajlított hatszögműkulcs készlet, hosszú, gömbvégű fejjel: 1 db 627225 sz. 9 méret (1,5 – 10 mm)

Dugókulcs készlet 1/4 col: 1 db 630368 sz. 6 méret (29 darabos)

Lapos csavarhúzó: 1-1 db 660701 sz. 3, 4, 7 méret

6-szög rátűzőkulcs: 1-1 db 668401 sz. 0, 1, 2 méret

Kombinált fogó: 1 db 702995 sz. 180 méret

Water pump pliers, jaws hardened: 1 db 706145 sz. 250 méret

Telefonfogó, hajlított: 1 db 713595 sz. 200 méret

Oldalsípőfogó: 1 db 725245 sz. 160 méret

Lakatos kalapács: 1 db 750125 sz. 300 méret

Univerzális kés: 1 db 845039 sz. 160 méret

Bőr munkáskesztyűk (pár): 1 db 094055 sz. 10 méret

Szemüveg: 1 db 096845 sz. CLEAR méret

Fülvédő: 1 db 097795 sz. STEEL méret
 Textil szerszamos táska: 1 db 692262 sz. 2 méret

Figyelem:**Szállításkor a szerszámok nincsenek a helyükön.**

Csatlakozó négyszög: 1/4 coll

Műszaki leírás

Tartalom (db)	74
Csatlakozó négyszög	1/4 coll
Profil	Lapos-csavarhúzó
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög rátűzőkulcs
Profil	Lapos csavarhúzó
Termék fajtája	Szerszámkészlet

Tartozék

Textil szerszamos táska Típus 2	692262 2
Kesztyű pár Szín marhabőr Kesztyűméret 10	094055 10
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllal Kereszthorony méret 2	668401 2
Univerzális kés présöntött cink markolattal 18 mm Teljes hossz 160 mm	845039 160
Vanádium kombinált fogó, matt fényű, 2K markolattal Teljes hossz 180 mm	702995 180
Vízpumpafogó, foszfátózott,markolat bevonattal Teljes hossz 250 mm	706145 250
Lapos csavarhúzó erős nyéllal Pengeszélesség b 7 mm	660701 7
Oldalcsípőfogó, matt fényű, vastagfalú markolattal Teljes hossz 160 mm	725245 160
Reszelőkészlet 2K nyéllal, 5 darabos, felgöngyölhető tokban Szár nélküli hossz 200 mm	517419 200
Műanyag tartó Kulcsok száma 12	611500 12

Fülvédő Típus STEEL	097795 STEEL
Komfort védőszemüveg Lencse színezése CLEAR	096845 CLEAR
Alumínium vízmérték Hossz 400 mm	467435 400
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 3 mm	660701 3
Kulcs készlet Kulcsok száma 12	610960 12
Lapos csavarhúzó erős nyéllel Pengeszélesség b 4 mm	660701 4
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 0	668401 0
Fémfűrész keret bimetall fűrészlappal, 24 fog Lap hossza 300 mm	580750 300
Csavarhúzó Phillips-hez erős nyéllel Kereszthorony méret 1	668401 1
Lakatos kalapács Súly nyél nélkül 300 g	750125 300
Mérőszalag Szalaghossz 5 m	462010 5
Telefonfogó, hajlított, matt fényű, markolattal Teljes hossz 200 mm	713595 200
Hajlított hatszögműkulcs készlet nikkelezett Kulcsok száma 9	627225 9
Dugókulcs készlet 1/4 col négyszög 29 darabos Típus 6	630368 6