

Garant UNILINE

UNI Z-Tower telepített, U alakú, Típus: M**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955454 M
GTIN	4062406785529
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Félmagas UNI Z-Tower 25 mm vastag bambusz tárolópolccal. Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal \square 9x9 mm 37 mm-es osztásban fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hátfal kefecsíkkal kábelek átvezetéséhez, valamint további kábelátvezető.

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz. Fiókok beszerelése csak M méretben lehetséges.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Tartozékokat, mint felső táblákat, felső elemeket, piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hasznos mélység	510 mm
Súly	79 kg
Hasznos szélesség	540 mm

Szélesség	750 mm
Mélység	750 mm
Sorozat	Z-Tower
Magasság	1920 mm
Tower rész hasznos magassága	850 mm
Munkalap vastagsága	25 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony