

Garant GRIDLINE

Guruló munkapad ToolTruck L-BOXX®-hoz, Típus: 4**Rendelési adatok**

Rendelés száma	914574 4
GTIN	4062406785581
Árucikk kategória	9GT

Leírás**Kivitel:**

A ToolTruck guruló munkapad X-ABS munkalappal van felszerelve a magas műszaki igényekhez. Nyitott rész 4 kihúzható polclappal, 4 × L-BOXX® műanyag rendszerkofferhez megfelelő, amely egyszerűen és gyorsan be- és kiakasztható. 2-2 × L-BOXX® műanyag rendszerkoffer 693330 sz. 102 méret és 136 méret. Vagy alternatívaként: 2 × 693330 sz. 102 méret; 1 × 238 méret (a 3. kihúzható polclap kiszerezésekor). **A kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek. A központi zár** reteszeli az ajtót, a fiókot, valamint a kihúzható polclapokat. Szekrényrész ajtóval és 2 rakodópolccal.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a ToolTruck központi zárába, külön hengerzárral záródik. További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoporthoz talál. Az L-BOXX® rendszerkoffer nem tartozék.

Műszaki leírás

Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Mélység	500 mm
Sorozat	ToolTruck

Ütköző	igen
Süllyeszthető	nem
Súly	89 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Szélesség	1195 mm
Ajtók száma	1
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Magasság	1000 mm
Munkalap anyaga	X-ABS
Kihúzható polc hasznos szélesség	370 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés
Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Termék fajtája	Mobil munkapad

Tartozék

Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz Típus G	915567 G
Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21	914227 VA21