

Garant GRIDLINE

## Guruló munkapad ToolTruck teljesen kihúzható fiókokkal L-BOXX®-hoz, 16×16G, Típus: 10



### Rendelési adatok

Rendelés száma	914575 10
GTIN	4062406785598
Árucikk kategória	9GT

### Leírás

#### Kivitel:

A ToolTruck guruló munkapad X-ABS munkalappal van felszerelve a magas műszaki igényekhez. Nyitott rész 4 kihúzható polclappal, 4 × L-BOXX® műanyag rendszerkofferhez megfelelő, amely egyszerűen és gyorsan be- és kiakasztható. 2-2 × L-BOXX® műanyag rendszerkoffer 693330 sz. 102 méret és 136 méret. Vagy alternatívaként: 2 × 693330 sz. 102 méret; 1 × 238 méret (a 3. kihúzható polclap kiszerelemekor). **A kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek.** A **központi zár** reteszeli az ajtót, a fiókot, valamint a kihúzható polclapokat. 6 fiókkal.

#### Tartalom:

Fiókrendezőkkel:

75 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 75 méret;

125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

#### Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

#### Figyelem:

Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a ToolTruck központi zárába, külön hengerzárral záródik. További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoporthoz talál. Az L-BOXX® rendszerkoffer nem tartozék.

### Műszaki leírás

Szélesség	1195 mm
Mélység	500 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	75 mm
Fiók előlap magasság	125 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Fiók előlap magasság	200 mm
Magasság	1000 mm
Munkalap anyaga	X-ABS
Ütköző	igen
Fiók hasznos szélessége	400 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Fiók hasznos szélessége G-ben	16
Fiókok száma	6
Fiókok hasznos területe G-ben	Szerszámtartó
Súly	104 kg
Fiók hasznos mélysége G-ben	16
Egyenkénti fiókkioldás	Egykezes
Fiók hasznos mélysége	400 mm
Sorozat	ToolTruck
ComfortClose	nem
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Süllyeszthető	nem
Ajtók száma	0
Kihúzható polc hasznos szélesség	370 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása	40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen)	100 %
Fiókkihúzás	Kihúzás elleni reteszelés

Hoffmann perforált fal osztás	9×9 mm
Hengerzár	Moduláris betét
Terméknév attribútum	16×16G
Termék fajtája	Mobil munkapad

## Tartozék

Elválasztó lapokMélység 16G Fiók előlap magassághoz 75 mm	951510 75
Elválasztó lapokMélység 16G Fiók előlap magassághoz 125 mm	951510 125
Kerék készlet műhelykocsikhoz és guruló munkapadhoz Típus G	915567 G
Zárpajzs GridLine-hoz Típus VA21	914227 VA21