

Garant UNILINE

UNI Z-Tower gurítható, U alakú, Típus: L**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955455 L
GTIN	4062406785628
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Félmagas UNI Z-Tower 25 mm vastag bambusz tárolópolccal. Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal \square 9x9 mm 37 mm-es osztásban fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hátfal kefecsíkkal kábelek átvezetéséhez, valamint további kábelátvezető.

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz. Fiókok beszerelése csak M méretben lehetséges. Z-Tower oldalsó panellel. A 955444 sz. jelöltábla a megfelelő.

4 kormányozható kerékkal, \varnothing 125 mm, 2 rögzítőfékkel.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Tartozékokat, mint felső táblákat, felső elemeket, piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Hasznos mélység	510 mm
Sorozat	Z-Tower

Kerék Ø	125 mm
Mélység	750 mm
Súly	86 kg
Magasság	2070 mm
Hasznos szélesség	690 mm
Szélesség	750 mm
Tower rész hasznos magassága	850 mm
Munkalap vastagsága	25 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony