

Garant UNILINE

**UNI Z-Tower gurítható, U alakú, Típus: SM****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955455 SM
GTIN	4062406785604
Árucikk kategória	9GC

**Leírás****Kivitel:**

Félmagas UNI Z-Tower 25 mm vastag bambusz tárolópolccal. Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal  $\square$  9x9 mm 37 mm-es osztásban fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hátfal kefecsíkkal kábelek átvezetéséhez, valamint további kábelátvezető.

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz. Fiókok beszerelése csak M méretben lehetséges. 4 kormányozható keréssel,  $\varnothing$  125 mm, 2 rögzítőfékkel.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

**Figyelem:**

Tartozékokat, mint felső táblákat, felső elemeket, piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Hasznos mélység	510 mm
Súly	69 kg

Magasság	1095 mm
Mélység	750 mm
Sorozat	Z-Tower
Kerék Ø	125 mm
Hasznos szélesség	540 mm
Szélesség	750 mm
Tower rész hasznos magassága	850 mm
Munkalap vastagsága	25 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony